产品信息

LUMINA

5520PJI050L51-10 plane/~9006/9011

EAN 4031582335545



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Lumina
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	40 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	80 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	71.5 mm
总宽度	55 mm
总重量	0.1 kg
面部类型	飞机

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架关闭，带圆顶
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	白色铝（类似 RAL9006）
偏移量	20 mm
旋转半径	66.5 mm
转向干涉	133 mm
圆顶直径	23 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
胎面颜色	石墨黑 （RAL9011）
轮子颜色	白色铝（类似 RAL9006）
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	10 mm
轴孔直径	0 mm
中心长度	0 mm
轮体宽度	10 mm
胎面硬度 （A）	90 岸 A

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	10 mm

红点设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LUMINA


5520PJI050L51-10 plane/~9006/9011

EAN 4031582335545

订单号 00078991

产品图纸





红点设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH