

GALEA

5077PJP100P60-90X70

EAN 4031582367898



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Galea
Behuizingstype	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	138 mm
Totaal gewicht	0,496 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

VORK

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Gesloten
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Offset	40 mm
Uitzwenking	205 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	90 mm
Breedte plaat	70 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	60 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	70 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	50 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	55 mm
Diameter bevestigingsgat	8 mm

GALEA

5077PJP100P60-90X70

EAN 4031582367898



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

