PRODUKTINFORMATION

STYLEA

5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016

EAN 4031582359862



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Stylea
Type	Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	40 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	80 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	35 mm
Samlet bredde	52 mm
Samlet vægt	0,06 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Stift, drejelig
Farve	Grafit sort (RAL9011)
Udladning	12 mm
Udfaldsradius	45 mm
Udfaldsdiameter	90 mm
Dome-diameter	15,2 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Hjulbane-farve	Antrasitgrå (RAL7016)
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	40 mm
Hjulbane bredde	12 mm
Aksel Huldiameter	0 mm
Navlængde	0 mm
Fælgbredde	12 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016

EAN 4031582359862

Bestillingsnummer 00770014

Produkttegninger

