

GLIDE

A229Y0I050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613
Número de pedido 00075112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Glide
Tipo de carcasa	Solución personalizada
Conductivo eléctrico	✓
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	33 mm
Ancho total	50 mm
Peso total	0,065 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno, conductor eléctrico
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	50 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

SOPORTE

Material	Polipropileno
Forma de Horquilla Forma	Recto
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Color	Negro grafito (RAL9011)
Diámetro del domo	38 mm
Diámetro del collar	50 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Espiga con anillo de agarre, con collarín
Diámetro del Espiga	11 mm
Longitud de la Espiga	20 mm

GLIDE

A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613

Número de pedido 00075112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

