

ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Převážní vybavení
Nosnost 4 km/h	160 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	320 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,39 kg

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Nedefinováno
Materiál běhounu	Polyprpylen měkký
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Tvrdość Běhoun (A)	63 Obuv A

ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Objednáací číslo 10011100
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

WB. XLR125x40-Ø20NL44 antistatic

