

## ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Elastech                     |
| Typ                         | Kolo                         |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 160 kg                       |
| Elektrické vodivé           | Ne                           |
| Nerezové                    | Ne                           |
| Statická Nosnost            | 320 kg                       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                        |
| Celková hmotnost            | 0,39 kg                      |

## KOLO

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Tread hardness      | měkký             |
| Materiál středu     | Nedefinováno      |
| Materiál běhounu    | Polyprpylen měkký |
| Průměr              | 125 mm            |
| Šířka Běhoun        | 40 mm             |
| Tvrдость Běhoun (A) | 63 Obuv A         |

## WB. XLR125x40-Ø20NL44 antistatic

