INFORMACE O PRODUKTU

ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Nedefinováno
Materiál běhounu	Polyprpylen měkký
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	63 Obuv A

VÝKON

Valivý odpor	●●●●○
Hlučnost	●●●●○
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	160 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	320 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,39 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Objednací číslo 10011100

Výkresy produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH