



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ


Производителност на ролката	● ● ● ● ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Novatech
Тип	Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	480 kg
Товароносимост при 6 км/ч	400 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	800 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	1.51 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Чугун
Материал на резбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Медено жълто (RAL1005)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	40 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	50 mm
Ширина на тялото	40 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D
Тип лагер	6204ZV
Подходящ за	bt




NOVATECH

FTP 125x40-020 H150

EAN 4031582381745

Номер на поръчка: 100841087



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.