

ALPHA

3478UOH100P62

EAN 4031582307023



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h	200 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	400 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	128 mm
Àmplia general	85 mm
Pes total	0,43 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample
Color	Passivat blau

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet lliis
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Blanc natural
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	36 mm
Corporació ample	36 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	103 mm
Placa ampla	85 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	77 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	60 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	9 mm

ALPHA

3478UOH100P62

EAN 4031582307023

Número de comanda 00001263

Plànols del producte



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

