

PURETECH

JYX 150x32-Ø8,3 clip

EAN 4031582319972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Tread hardness	souple
Corps de roue	Zingué
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité
Roulement	Roulement à billes de précision, étanche
Couleur de la roue	Métallique
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	32 mm
Diamètre de l'alésage	8,3 mm
Longueur de moyeu	35,5 mm
Largeur du corps de roue	32 mm
Dureté du bandage (A)	75 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Puretech
Type	Roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Conducteur d'électricité	Oui
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	300 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	0,89 kg

PURETECH

JYX 150x32-Ø8,3 clip

EAN 4031582319972

Numéro de commande 00024890
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

