

## STYLEA

5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582311037



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Stylea
Тип	Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз
Грузоподъемность при 3 км/ч	50 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	100 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	77 mm
Общая ширина	54 mm
Общий вес	0,18 kg

## КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Цвет	Черный графит (RAL9011)
Офсет (Смещение)	30 mm
Радиус поворота	62 mm
Поворотное соединение	124 mm
Диаметр купола	20 mm

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Цвет Протектор	Антрацитово-серый (RAL7016)
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	8 mm
Диаметр отверстия Ось	0 mm
Длина хаба	0 mm
Ширина тела	8 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень	11 mm
Длина Стержень	20 mm

# STYLEA

5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582311037

Номер заказа 00074931

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

