

P10-40X20 / 8

EAN 4031582338102



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Příslušenství
Typ krytu	Příslušenství
Nosnost 3 km/h	40 kg
Statický Nosnost	80 kg
Celková výška	8 mm
Celková hmotnost	0,026 kg

MONTÁŽ

Typ montáže	Přírubový čep s Plát ve tvaru U
Délka dlahy	40 mm
Šířka desky	20 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	32 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	32 mm
Průměr otvoru dlahy	4 mm