

LUMINA

A520POI050L51-8 chrome/9011

EAN 4031582317312



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Lumina
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	40 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	80 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	56 mm
Kopējais platums	54 mm
Kopējais svars	0,05 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Polipropilēns
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis, aizvērts ar kupolu
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Krāsa	Hroms
Ofsets	20 mm
Pagriezienu rādiuss	52 mm
Grozāms savienojums	104 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūtnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Protektors krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	7 mm
Korpusa platums	7 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs	8 mm

LUMINA

A520POI050L51-8 chrome/9011

EAN 4031582317312

Pasūtījuma numurs 00073005

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

