



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda                | ICS                             |
| Tip                            | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja       |
| Nosivost na 3 km/h             | 100 kg                          |
| Električni provod              | yes                             |
| nerdjajuci                     | no                              |
| Statički Nosivost              | 200 kg                          |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                          |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C                           |
| Sveukupna visina               | 162 mm                          |
| Ukupna težina                  | 0.86 kg                         |

## KUCISTE

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Materijal kućišta | poliamid           |
| oblik viljusk     | Slim               |
| okretni lezaj     | stablo , okretanje |
| ofset             | 38 mm              |
| Otpor okretanju   | 259 mm             |

## TOCAK

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid električna provodljivost         |
| materijal omotaca          | Poliuretan, liveno, električno provodljiv |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj, zapecaceno      |
| stitnici omotaca           | Integrisani threadguard                   |
| Prečnik                    | 125 mm                                    |
| Širina omotac              | 32 mm                                     |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                                  |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 40 Šor D                                  |

## PRILAGOĐAVANJE

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Tip uklapanja | stablo, okrugla |
| Prečnik sraf  | 28 mm           |
| Dužina sraf   | 45 mm           |

## Product Drawings

