

MONO

A025PJ1050L51-10 chrome

EAN 4031582364606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Mono
Тип	Завъртане на Колело със Спирачка
Стандартен	EN12528 – мебелни коледа
Товароносимост при 3 км/ч	30 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	60 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	72 mm
Общо тегло	0.78 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полипропилен
Форма Вилица	Затворен
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Цвят	Хром
Изместване	25 mm
Радиус на завъртане	71.8 mm
Интерференция при завъртане	143.6 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	18 mm
Твърдост на Резба (A)	85 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт	10 mm

MONO

A025PJ1050L51-10 chrome

EAN 4031582364606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта

