


# OMIKRON TWIN

9958FTP400P68

EAN 4031582317022  
Objednávací číslo 00801592



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●●○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Název produktu              | Omikron twin                         |
| Typ                         | Pevné Kolečko                        |
| Norma                       | podobná EN12532 - Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 7200 kg                              |
| Nosnost 6 km/h              | 5000 kg                              |
| Statická Nosnost            | 10800 kg                             |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                               |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                                |
| Celková výška               | 510 mm                               |
| Stavební výška              | 285 mm                               |
| Celková hmotnost            | 71,436 kg                            |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Litina                   |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Odlitý       |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola           | Šroub s maticí           |
| Barva Kola         | Medově žlutá (RAL1005)   |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdem     |
| Průměr             | 400 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 80 mm                    |
| Šířka středu kola  | 80 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D               |

## UCHYCENÍ

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Materiál        | Litina nebo kovaná litina, těžká |
| Tvar Vidlice    | Uchycení dvou Kolo               |
| Barva vidlice   | Průhledný Povlak                 |
|                 | ✓                                |
| Poloměr otáčení | 235 mm                           |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 270 mm               |
| Šířka plotny                    | 250 mm               |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 210 mm               |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 230 mm               |
| Průměr otvoru plotny            | 17 mm                |

# OMIKRON TWIN

9958FTP400P68

EAN 4031582317022  
Objednáací číslo 00801592



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

