

## LINEA

5940UAP125R05-32 CC R9002

EAN 4031582382617



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●●

Шум руху ●●●●○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Linea

Тип Поворотний Колісна опора

Стандартний EN12531 - Ліжка-ліжка

Обвантажопідйомність 3 км/год 150 kg

Електропровідність ✓

Статичний Вантажопідйомність 450 kg

Діапазон температур (мінімальний) -20 °C

Діапазон температур (максимальний) 80 °C

Загальна висота 130 mm

Загальна ширина 71 mm

Загальна вага 0,994 kg

## КОЛЕСО

Матеріал протектору Поліуретан, Інжекційний

Носіння Прецизійний кульковий підшипник

Захист різьби 3 різьбовим поручителем

Діаметр 125 mm

Протектор 15 mm

Твердість Протектор (A) 92 Прибережна A

## КРОНШТЕЙН

Матеріал Поліамід

Вила Форма Кронштейн подвійного Колесо

Поворотний вузол Прецизійний кульковий підшипник

Офсет (Зсув) 40 mm

Радіус повороту 102,5 mm

Поворотне з'єднання 205 mm

Підказка Кронштейн з вбудованим Кабельний уловлювач із Поліетилен.

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування Тверда Стрижень

Діаметр Болт 32 mm

Довжина Болт 45 mm

Deutscher  
Konstruktor  
ClubНагорода  
InterzumIF Дизайн  
Award

# LINEA

5940UAP125R05-32 CC R9002


EAN 4031582382617



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

---



Deutscher  
Konstruktor  
Club



Нагорода  
Interzum



IF Дизайн  
Award