

ELASTECH

SEP 160X50-Ø20 HL60 PLUS

EAN 4031582346664

Número de encomenda 00834683



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Material do centro da roda | Chapa de aço, pesada |
| | macio |
| Material do piso da roda | Pneu elástico, preto, vulcanizado |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor da Roda | Preto (semelhante a RAL9005) |
| Anti-fios | Com anti-fios |
| Diâmetro | 160 mm |
| Largura do Piso | 50 mm |
| Diâmetro do furo do eixo | 20 mm |
| Comprimento do cubo | 60 mm |
| Largura do corpo | 50 mm |
| Dureza do Piso (A) | 68 Shore A |

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●○○○

Ruído de movimento ●●●●●

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto | Elastech |
| Tipo | Roda |
| Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 540 kg |
| Capacidade de carga a 6 km/h | 450 kg |
| Capacidade de carga estática | 900 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 85 °C |
| Peso geral | 1,124 kg |

ELASTECH

SEP 160X50-Ø20 HL60 PLUS

EAN 4031582346664

Número de encomenda 00834683



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

