TERMÉKINFORMÁCIÓK

AVIANA

5976UAE075P54 light 7001 bk+washer

EAN 4031582396638



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●○○
Mozgás zajkibocsátása	●●●○○
Kopás	●●●●○
Korrozióálló képesség	●●●●●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Aviana
Ház típusa	Központifékes görgő, totálfékkel
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	0,37 kg
Teljes szélesség	69 mm

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Ikerkerekes villa
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Ezüstszürke (RAL7001)
Ellensúlyoz	28 mm
Körbeforgás	137 mm
Kupola átmérője	54 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapágy	Kúpos golyóscsapágy, rozsdamentes
Kerék színe	Palaszürke (RAL7015)
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	25 mm
Test szélessége	25 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Négyszögletes talplemez fékelemekkel
Talplemez hossza	70 mm
Talplemez szélessége	55 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	51 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	41 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	51 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	57 mm
Tengely furat átmérője	5,5 mm

Red Dot Design Award

German Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AVIANA


5976UAE075P54 light 7001 bk+washer

EAN 4031582396638

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Termékrajzok





Red Dot Design Award

German Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH