

AGILA

2470DIK050B10-11X31

EAN 4031582300598
Bestelnummer 00004472



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	72 mm
Totale breedte	43 mm
Totaal gewicht	0,238 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Conisch kogellager
Wielkleur	Blauw gepassiveerd
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	19 mm
Breedte wielkern	19 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	24 mm
Zwenk radius	49 mm
Draaicirkel	98 mm
Diameter koepel	41 mm

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met gripring, met kraag
Diameter stift	11 mm
Lengte stift	31 mm

AGILA

2470DIK050B10-11X31

EAN 4031582300598
Bestelnummer 00004472



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

