

## SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Actuació Roll             | ● ● ● ● ○   |
| El soroll del moviment    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                   | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a la corrosió | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Nom del producte           | Supratech |
| Tipus                      | Aro       |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg    |
| Conducció elèctrica        | No        |
| Inoxidable                 | No        |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg    |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C    |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C     |
| Pes total                  | 0,16 kg   |

## RODA

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè            |
| Material de la banda de rodadura    | El cautxú termoplàstic |
| El Bearing                          | Roamiento de rodillos  |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància       |
| Diametralització                    | 100 mm                 |
| Banda de rodadura ample             | 32 mm                  |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 12 mm                  |
| Longitud del cub                    | 34,9 mm                |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A             |

# SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510

Número de comanda 00030823  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

