

SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○ ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Supratech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,16 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Roamiento de rodillos
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	12 mm
Longitud del cub	34,9 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510

Número de comanda 00030823
Plànols del producte



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

