

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Номер заказа 900000053



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●●

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Integral assist
Тип	Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления
Стандартный	EN12531 - Больничные подставки для кроватей
Грузоподъемность при 4 км/ч	150 kg
Совместимо с WeAssist	✓
Грузоподъемность статическая	450 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	183 mm
Общая ширина	110,5 mm
Общий вес	4,682 kg



Награда Red Dot Дизайн Award



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Сталь, железо
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Двигатель Хаб
Цвет Протектор	Сланцево-серый (RAL7015)
Защита от проводов	Встроенный резьбовой кожух
Диаметр	150 mm
Ширина Протектор	50 mm
Твердость Протектор (A)	85 Береговая A

## КРОНШТЕЙН

Поворотный узел	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет	Серый белый (RAL9002)
Офсет (Смещение)	40 mm
Радиус поворота	115 mm
Поворотное соединение	230 mm
Диаметр купола	110,5 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
-------------	---

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип двигателя: Бесщеточный постоянный ток (BLDC)

## ПОДВИЖНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА

Номинальное напряжение	25 V
Номинальный выход	92 W
Номинальная скорость	5 km/h
Указания по путешествию	Вперед и назад

## ПРИВОД БЛОКА ПРИВОДА

Номинальная скорость	5 km/h
----------------------	--------

# INTEGRAL ASSIST



ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Номер заказа 900000053



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



Награда Red  
Dot Дизайн  
Award