

## ZETA REVERSE

468SIEP200P63

EAN 4031582398052

Numărul de comandă 00860819



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ● |
| Atriție                 | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nume produs                       | Zeta reverse                                        |
| Tip de carcasă                    | Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport                   |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 450 kg                                              |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 360 kg                                              |
| Capacitate de încărcare statică   | 900 kg                                              |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                                              |
| Interval de temperatură (maxim)   | 85 °C                                               |
| Înălțime totală                   | 240 mm                                              |
| Lățime totală                     | 96 mm                                               |
| Greutate totală                   | 3,957 kg                                            |

## ROATĂ

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Material pentru corp           | Aluminiu                               |
| Material al benzii de rulare   | Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată |
| Lagăr                          | Rulment cu bile de precizie            |
| Axă                            | Înșurubat cu piuliță                   |
| Roată                          | Jet negru (similar RAL9005)            |
| Protecție pentru filet         | Fără protecție pentru filet            |
| Diametru                       | 200 mm                                 |
| Benză de rulare                | 50 mm                                  |
| Lățimea corpului               | 50 mm                                  |
| Duritatea benzii de rulare (A) | 67 Pe malul A                          |

## FURCA

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Material               | Tablă de oțel, foarte grea                    |
| FormăFurcă             | Larg, Rezistent                               |
| Rulment pivotant       | Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil |
| Culoare                | Pasivat în albastru                           |
| Offset                 | 55 mm                                         |
| Raza de pivotare       | 155 mm                                        |
| Interferență pivotantă | 310 mm                                        |
| Diametru cupolă        | 96 mm                                         |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 137 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 105 mm                |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 75 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 80 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 75 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm                |
| Diametru orificiu placă             | 11 mm                 |

# ZETA REVERSE

468SIEP200P63

EAN 4031582398052

Numărul de comandă 00860819



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

