INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# MAXTECH

## UAR 100x32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582323115



La imatge pot diferir del producte original.

### ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●○○ |
| El soroll del moviment | ●●●●○ |
| Atràcia | ●●●○○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●○○ |

### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Maxtech |
| Tipus | Aro |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 100 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg |
| Temperatura (mínim) | -25 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C |
| Pes total | 0,2 kg |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretà, Injectat |
| El Bearing | Roamiento de rodillos |
| Roda de color | Verd de plata (RAL7001) |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 100 mm |
| Banda de rodadura ample | 32 mm |
| El forat Eix Diàmetre del forat | 12 mm |
| Longitud del cub | 34,9 mm |
| Corporació ample | 32 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 91 Shore A |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 40 Shore D |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# MAXTECH

## UAR 100x32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582323115

Número de comanda 00030958

**Plànols del producte**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH