

AGILA

2471UAP150P50

EAN 4031582301519

Número de comanda 00030254



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Nom del producte | Agila |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg |
| Temperatura (mínim) | -40 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C |
| Alçada total | 185 mm |
| Pes total | 1,116 kg |

RODA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal | Poliàmida |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretà, Injectat |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió |
| Protectors de fil | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització | 150 mm |
| Banda de rodadura ample | 32 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 40 Shore D |

SUPORT

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma | Ample |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Desplaçament | 36 mm |
| Sterferencia de giro | 262 mm |

FITACIÓ

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting | Placa rectangular |
| Placa llarga | 77 mm |
| Placa ampla | 67 mm |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 56 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 61,5 mm |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 46,5 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 51,5 mm |
| Placa de diàmetre | 8,5 mm |

AGILA

2471UAP150P50

EAN 4031582301519
Número de comanda 00030254



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

