

# ALPHA

3470UFR200P63

EAN 4031582304497  
订单号 00037021



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |             |
|------|-------------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ● ○ |
| 损耗   | ● ● ● ○ ○   |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○   |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Alpha          |
| 外壳类型       | 万向脚轮           |
| 标准         | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 400 kg         |
| 静态载重       | 800 kg         |
| 温度范围 (最低)  | -20 ° C        |
| 温度范围 (最大)  | 80 ° C         |
| 总高         | 240 mm         |
| 总宽度        | 96 mm          |
| 总重量        | 2.669 kg       |

## 轮子

|          |               |
|----------|---------------|
| 轮体材料     | 聚酰胺           |
| 胎面材料     | 弹性轮胎, 无痕, 硫化  |
| 轴承       | 滚柱轴承          |
| 轴        | 用螺母拧紧         |
| 轮子颜色     | 银灰色 (RAL7001) |
| 侧盖       | 无螺纹护罩         |
| 直径       | 200 mm        |
| 胎面宽度     | 46 mm         |
| 轮体宽度     | 46 mm         |
| 胎面硬度 (A) | 63 岸 A        |

## 支架

|      |        |
|------|--------|
| 材料   | 钢板, 重型 |
| 支架形状 | 宽      |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色   | 蓝色钝化   |
| 偏移量  | 55 mm  |
| 旋转半径 | 155 mm |
| 转向干涉 | 310 mm |
| 圆顶直径 | 96 mm  |

## 固定件

|            |        |
|------------|--------|
| 固定件类型      | 矩形板    |
| 上板长        | 137 mm |
| 上板宽        | 105 mm |
| 上板孔长度 (最小) | 75 mm  |
| 上板孔长度 (最大) | 80 mm  |
| 上板孔宽度 (最小) | 75 mm  |
| 上板孔宽度 (最大) | 105 mm |
| 上板孔直径      | 11 mm  |

# ALPHA

3470UFR200P63

EAN 4031582304497  
订单号 00037021



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

