

# ELASTECH

IEP 100X40 HL49 ASM.

EAN 4031582319675

Numéro de commande 00043125



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

Matériau du corps	Aluminium
	souple
Bandage	Pneu élastique, noir, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Métallique
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Diamètre du trou de l'Axe	8 mm
Longueur de moyeu	49 mm
Largeur du corps	40 mm
Dureté du Bandage (A)	68 Shore A

## PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Statique Capacité de charge	400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids global	0,515 kg

# ELASTECH

IEP 100X40 HL49 ASM.

EAN 4031582319675

Numéro de commande 00043125



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

