

## INTEGRAL TWIN

2940USX150R05-32

EAN 4031582341706



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ● |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Integral twin                           |
| Tip kućišta                    | Okretanje Tocak                         |
| Standard                       | Slično EN12531 - Bolnički kreveti       |
| Nosivost na 3 km/h             | 150 kg                                  |
| Nosivost na 4 km/h             | 150 kg                                  |
| Električni provod              | ✓                                       |
| Statički Nosivost              | 300 kg                                  |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -30 °C                                  |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                                   |
| Sveukupna visina               | 175 mm                                  |
| Ukupna širina                  | 70 mm                                   |
| Ukupna težina                  | 1,804 kg                                |
| Sertifikacija                  | Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd |

## TOCAK

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                                  |
| materijal omotaca          | Poliuretan, liveno, električno provodljiv |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj, zapečaceno      |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard                            |
| Prečnik                    | 150 mm                                    |
| Širina omotac              | 15 mm                                     |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 40 Šor D                                  |

## KUCISTE

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Materijal       | Čelični list, srednji    |
| oblik viljusa   | kuciste za dva Tocak     |
| okretni lezaj   | precizini kuglicni lezaj |
| ofset           | 45 mm                    |
| okretni radijus | 120 mm                   |
| Otpor okretanju | 240 mm                   |

## PRILAGOĐAVANJE

|               |                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip uklapanja | stablo, okrugla                                                                                        |
| Prečnik sraf  | 32 mm                                                                                                  |
| Dužina sraf   | 45 mm                                                                                                  |
| Savet         | Kreveti za pranje moraju biti zapečaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. |

## DODATNE INFORMACIJE

Perivo prema AK-BWA

Nemačka  
nagrada DizajnRed Dot Dizajn  
Award

# INTEGRAL TWIN

2940USX150R05-32


EAN 4031582341706



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

---



Nemačka  
nagrada Dizajn



Red Dot Dizajn  
Award