

LEVINA STAINLESS

5387UAC150P30-11 7001/3000

EAN 4031582364453



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Levina stainless
Tipo	Ruota girevole con freno totale
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	100 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	Sì
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Altezza totale	190 mm
Larghezza complessiva	59 mm
Peso complessivo	0,77 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Poilammide
Forma della forcella	Sottile
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Colore	Grigio argento (RAL7001)
Disassamento	38 mm
Raggio di piroettamento	113 mm
Ingombro di piroettamento	226 mm
Diametro cuffia superiore	59 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Con parafili
Diametro	150 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Larghezza corpo	32 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	11 mm

Premio
Universal
DesignClub del
progettista
tedesco

LEVINA STAINLESS

5387UAC150P30-11 7001/3000

EAN 4031582364453

Numero d'ordine 00038684

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

