

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ● |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Название продукта                  | Footmaster                |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 200 kg                    |
| Электропроводящий                  | Нет                       |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                       |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 90 °C                     |
| Общая высота                       | 115 mm                    |
| Общая ширина                       | 90 mm                     |
| Общий вес                          | 3,06 kg                   |

## КРОНШТЕЙН

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Офсет (Смещение)      | 35 mm  |
| Радиус поворота       | 75 mm  |
| Поворотное соединение | 150 mm |
| Диаметр купола        | 72 mm  |

## КОЛЕСО

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Материал протектора | Двойной фланец с Трек |
| Подшипник           | Необработанная Хаб    |
| Диаметр             | 75 mm                 |
| Ширина Протектор    | 23 mm                 |
| Ширина тела         | 23 mm                 |

## ФИТИНГ

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Длина пластины                           | 100 mm  |
| Ширина пластины                          | 100 mm  |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 78 mm   |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 64 mm   |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 78 mm   |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 64 mm   |
| Диаметр отверстия пластины               | 10,5 mm |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи изделия

