

## LINEA CLINIC

5946UAP150R36-34XS S30 D 9002

EAN 4031582348378

Numărul de comandă 00034521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ● ● ● ● ●

Zgomot de mișcare ● ● ● ● ○

Atriiție ● ● ● ● ○

Rezistență la coroziune ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nume produs                       | Linea clinic                                  |
| Tip de carcasă                    | Rola pivotantă cu centrală,<br>Blocare totală |
| Standard                          | EN12531 - Roți pentru paturi de<br>spital     |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 150 kg                                        |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 150 kg                                        |
| Capacitate de încărcare statică   | 450 kg                                        |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C                                        |
| Interval de temperatură (maxim)   | 40 °C                                         |
| Înălțime totală                   | 155 mm                                        |
| Lățime totală                     | 71 mm                                         |
| Greutate totală                   | 1,03 kg                                       |
| Certificare                       | Testat și monitorizat de către<br>TÜV Süd     |

## ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă                   |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan , Injectat       |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie |
| Roată                                   | Alb gri (RAL9002)           |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet   |
| Diametru                                | 150 mm                      |
| Benză de rulare                         | 15 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 15 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A               |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D                  |

## FURCA

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Material               | Poliamidă                   |
| FormăFurcă             | Carcasă Roată dublă         |
| Rulment pivotant       | Rulment cu bile de precizie |
| Culoare                | Alb gri (RAL9002)           |
| Offset                 | 47,5 mm                     |
| Raza de pivotare       | 127 mm                      |
| Interferență pivotantă | 254 mm                      |
| Diametru cupolă        | 45,5 mm                     |

## RACORD

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tip ajustare   | Tijă cu Gaură pentru came<br>pentru bare de profil, Versiune<br>scurtă |
| Diametru Șurub | 32 mm                                                                  |
| Lungime Șurub  | 42 mm                                                                  |

Designer  
DeutscherPremiul  
InterzumPremiul pentru  
Design iF

# LINEA CLINIC

5946UAP150R36-34XS S30 D 9002



EAN 4031582348378

Numărul de comandă 00034521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE



Designer  
Deutscher



Premiul  
Interzum



Premiul pentru  
Design iF