

## LUMINA

6A20PJ1050L51-8 ZAMAK/9011/7042

EAN 4031582311303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Nume produs                       | Lumina         |
| Tip de carcasă                    | Rola pivotantă |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 40 kg          |
| Capacitate de încărcare statică   | 80 kg          |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C         |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C          |
| Înălțime totală                   | 59 mm          |
| Lățime totală                     | 55 mm          |
| Greutate totală                   | 0,103 kg       |

## ROATĂ

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă                |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc termoplastic         |
| Lagăr                                   | Rulment simplu cu tub Spacer |
| Axă                                     | Rivrat                       |
| Benză de rulare                         | Gri trafic A (RAL7042)       |
| Roată                                   | Negru grafit (RAL9011)       |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet  |
| Diametru                                | 50 mm                        |
| Benză de rulare                         | 8 mm                         |
| Lățimea corpului                        | 8 mm                         |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A                |

## FURCA

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Material               | Turnare-die-zinc/aluminiu               |
| Formă Furcă            | Carcasă Roată dublă, închisă<br>Carcasă |
| Rulment pivotant       | Tijă , pivotantă                        |
| Offset                 | 20 mm                                   |
| Raza de pivotare       | 54 mm                                   |
| Interferență pivotantă | 108 mm                                  |

## RACORD

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Tip ajustare           | Gaură oarbă pentru racordul B10 |
| Diametrul găurii Șurub | 8 mm                            |

# LUMINA

6A20PJ1050L51-8 ZAMAK/9011/7042

EAN 4031582311303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

