

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234

Numero d'ordine 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ○ ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech heat
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	125 kg
Portata statica	250 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	280 °C
Peso complessivo	0,341 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Bussola a secco
Colore Ruota	Metallizzato
Parafili	Senza parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	35 mm
Asse diametro del foro	8,4 mm
Lunghezza mozzo	45 mm
Larghezza corpo	35 mm
Durezza del Battistrada (D)	95 Shore D

SUPPORTO

Inossidabile	✓
--------------	---

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234

Numero d'ordine 00034267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

