产品信息

ALPHA

3478UER100P62

EAN 4031582030617



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●●○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	160 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	320 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	80 °C
总高	128 mm
总宽度	85 mm
总重量	0.48 kg

支架

外壳材料	钢板，重型
支架形状	宽
颜色	蓝色钝化

轮子

Tread hardness	柔软
轮体材料	聚酰胺
胎面材料	弹性轮胎，黑色，硫化
轴承	滚柱轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	银灰色 （RAL7001）
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	34 mm
轮体宽度	34 mm
胎面硬度 （A）	63 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	103 mm
上板宽	85 mm
上板孔长度（最小）	77 mm
上板孔长度（最大）	60 mm
上板孔宽度（最小）	77 mm
上板孔宽度（最大）	80 mm
上板孔直径	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3478UER100P62


EAN 4031582030617

订单号 00027242

产品图纸







© Copyright 2026 TENTE International GmbH