

NOVATECH

FTP 200X60-Ø25 HL60

EAN 4031582329674

Número de comanda 00803012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Càsting
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	60 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	25 mm
Longitud del cub	60 mm
Corporació ample	60 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tracidad de carga a 4 km/h	1440 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	1200 kg
Tracidad de carga estàtica	2400 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	5,347 kg

NOVATECH

FTP 200X60-Ø25 HL60

EAN 4031582329674

Número de comanda 00803012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

