

# ALPHA STAINLESS

8470UOO125P62

EAN 4031582312713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ● |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Alpha stainless               |
| Typ                            | Kółko obrotowe                |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 250 kg                        |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                           |
| Nierdzewne                     | Tak                           |
| Nośność statyczne              | 500 kg                        |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -40 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                         |
| Wysokość całkowita             | 155 mm                        |
| Szerokość całkowita            | 75 mm                         |
| Waga całkowita                 | 0,84 kg                       |

## OBUDOWA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Materiał obudowy       | Nierdzewne, ciężka  |
| Kształt Widelec        | Poszerzane          |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyściگی kulkowe |
| Kolor                  | Stal Nierdzewne     |
| Wysięg                 | 40 mm               |
| Promień działania koła | 102,5 mm            |
| Zasięg działania koła  | 205 mm              |
| Średnica kopuły        | 75 mm               |

## KOŁO

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                       |
| Materiał bieżni      | Identyczny z korpusem Koło     |
| Łożysko              | Łożysko ślizgowe               |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło           | Naturalna biel                 |
| Ośłony gwintu        | Bez ośłony gwintu              |
| Średnica             | 125 mm                         |
| Szerokość Bieżnia    | 40 mm                          |
| Szerokość korpusu    | 40 mm                          |
| Twardość Bieżnia (D) | 75 Shore D                     |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 105 mm             |
| Szerokość płytki                       | 85 mm              |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 77 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 60 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 77 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 80 mm              |
| Średnica otworu płytki                 | 9 mm               |

# ALPHA STAINLESS

8470U00125P62

EAN 4031582312713

Numer zamówienia 00035121  
Rysunki produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

8470U00125P62-neu

