

## KAPPA

9688TOO200P63 CL67

EAN 4031582316605

Rendelési szám 00803380



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●○○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●●○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Kappa                       |
| Ház típusa                        | Fixvillás görgő             |
| Standard                          | EN12533 - Nehézipari görgők |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 1200 kg                     |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 1000 kg                     |
| Statikus teherbírás               | 2000 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                       |
| Összsúly                          | 245 mm                      |
| Teljes szélesség                  | 98 mm                       |
| Összsúly                          | 3,853 kg                    |

## KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid, nehéz            |
| Futófelület anyaga           | Kerékkel megegyező         |
| Csapágy                      | Siklócsapágy               |
| Tengely                      | Csavar anyával             |
| Kerék színe                  | Természetes fehér          |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 200 mm                     |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                      |
| Test szélessége              | 50 mm                      |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D                 |

## VÁZ

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Anyag           | Ötött-vagy kovácsoltvas, nehéz |
| Villa alakja    | Széles, Megerősített           |
| Szín            | Kék passzívált                 |
|                 | ✓                              |
| Kupola átmérője | 96 mm                          |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 135 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 110 mm                   |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 75 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 80 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm                   |
| Tengely furat átmérője            | 11 mm                    |

# KAPPA

9688TOO200P63 CL67

EAN 4031582316605

Rendelési szám 00803380



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

