



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

### WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ● |
| Hałas ruchowy        | ● ○ ○ ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ● |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

### PODSTAWOWE ATUTY

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Nazwa produktu                | Zeta                                |
| Typ obudowy                   | Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa |
| Standardowy                   | EN12532 — Sprzęt transportowy       |
| Nośność przy 4 km/h           | 800 kg                              |
| Nośność przy 6 km/h           | 640 kg                              |
| Nośność statyczne             | 1600 kg                             |
| Zakres temperatur (minimalny) | -0,5 °C                             |
| Wysokość całkowita            | 240 mm                              |
| Waga całkowita                | 3,199 kg                            |

### KOŁO

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                       |
| Materiał bieżni      | Identyczny z korpusem Koło     |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne     |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu                |
| Średnica             | 200 mm                         |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm                          |
| Twardość Bieżnia (D) | 75 Shore D                     |

### OBUDOWA

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Materiał              | Arkusz stalowy, bardzo ciężki                  |
| Kształt Widelec       | Poszerzane, Wzmacniane                         |
| Łożysko obrotowe      | Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne |
| Wysięg                | 55 mm                                          |
| Zasięg działania koła | 230 mm                                         |

### MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 137 mm             |
| Szerokość płytki                       | 105 mm             |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 105 mm             |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 80 mm              |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

# ZETA

4681UOP200P63 XL

EAN 4031582400601



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

