

LINEA

594CUAP150P30-13

EAN 4031582408461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Linea
Type de boîtier	Roulette pivotante à blocage combiné
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	130 kg
Capacité de charge statique	260 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	170 mm
Largeur totale	89 mm
Poids	1,35 kg
Certification	Testé et contrôle par Tüv Süd

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	22 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Roulement à billes de précision
Déport	52 mm
Rayon d'encombrement	156 mm
Diamètre d'encombrement	312 mm
Diamètre du dôme	56 mm

FIXATION

Type de fixation	Trou central
Diamètre du trou central	13 mm

Deutscher
Designer
ClubInterzum
AwardIF
Design
Award

LINEA

594CUAP150P30-13

EAN 4031582408461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

