

ELASTECH

IFP300x55-Ø25

EAN 4031582366310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО


Tread hardness	мек
Материал на тялото	Алуминий
Материал на резбата	Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	300 mm
Ширина на Резба	55 mm
Диаметър на отворите Ос	25 mm
Дължина на центъра	60 mm
Твърдост на Резба (A)	68 Бръснач A

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ


Име на продукта	Elastech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	600 kg
Товароносимост при 6 км/ч	480 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	1200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C



ELASTECH

IFP300x55-Ø25

EAN 4031582366810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.