

# FORMA

6941UFP150R05-28 WHITE

EAN 4031582476507



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●●○

Hałas ruchowy ●●●●○

Odejście ●●●●○

Odporność na korozję ●●●○○

## PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Forma
Typ	Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Nośność przy 3 km/h	135 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-18 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	120 °C
Wysokość całkowita	205 mm

## KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
	miękki
Materiał bieżni	Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Oslony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	150 mm
Szerokość Bieżnia	18 mm
Twardość Bieżnia (A)	60 Shore A

## OBUDOWA

Materiał	Odlew cynkowy/aluminiowy
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Łożysko kulkowe precyzyjne
Wysięg	57 mm
Promień działania koła	137 mm

## MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień pełny, okrągły
Średnica Trzpień	28 mm
Długość Trzpień	40 mm

# FORMA

6941UFP150R05-28 WHITE

EAN 4031582476507



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

