

## ELASTECH

IFP 200X50-Ø20

EAN 4031582319835

Numéro de commande 00805063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Corps de roue            | Aluminium                                     |
| Bandage                  | Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement                | Roulement à billes de précision               |
| Couleur de la roue       | Gris / non marquant                           |
| Pare-fils                | Sans pare-fils                                |
| Diamètre                 | 200 mm                                        |
| Largeur du bandage       | 50 mm                                         |
| Diamètre de l'alésage    | 20 mm                                         |
| Longueur de moyeu        | 60 mm                                         |
| Largeur du corps de roue | 50 mm                                         |
| Dureté du bandage (A)    | 68 Shore A                                    |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ○ ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ● |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Elastech                          |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 450 kg                            |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 360 kg                            |
| Capacité de charge statique     | 900 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 85 °C                             |
| Poids                           | 1,9 kg                            |

# ELASTECH

IFP 200X50-Ø20

EAN 4031582319835

Numéro de commande 00805063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

