INFORMACIJE O PROIZVODU

AGILA TWIN

2975PJO050P30-11

EAN 4031582302806



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●●○
Ishrana	●●●○○
otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila twin
Tip	Okreni Tocak sa kocnica tocka
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	75 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	150 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	69 mm
Ukupna širina	57 mm
Ukupna težina	0.24 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	25 mm
okretni radijus	77 mm
Otpor okretanju	155 mm
Prečnik kupole	53 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	klizni lezaj
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	50 mm
Širina omotac	19 mm
Širina tela	19 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	otvor za vijak
dimenzija rupa sraf	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA TWIN

2975PJO050P30-11

EAN 4031582302806

Broj porudžbine 00031646

Crteži proizvoda



