

LINEA

5941UAC100P50 RAL9002

EAN 4031582353174



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●●

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Naziv proizvoda | Linea |
| Tip | Okreni Tocak sa usmerena kocnica |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 120 kg |
| nerdjajuci | ✓ |
| Statički Nosivost | 240 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C |
| Sveukupna visina | 124 mm |
| Ukupna širina | 82 mm |

TOCAK

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Materijal za telo | poliamid |
| materijal omotaca | Poliuretan, liveno |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 100 mm |
| Širina omotac | 20 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A |

KUCISTE

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Materijal | poliamid |
| oblik viljuska | kuciste za dva Tocak |
| okretni lezaj | precizini kuglicni lezaj |
| Boja | Siva bela (RAL9002) |
| ofset | 32 mm |
| okretni radijus | 108 mm |
| Otpor okretanju | 216 mm |
| Prečnik kupole | 52 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 77 mm |
| Širina ploče | 67 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 56 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 61,5 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 46,5 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 51,5 mm |
| Prečnik otvora ploče | 8,5 mm |

TEHNIČKI CRTEŽI

