

BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Basetech
Type	Wiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	35 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	70 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,01 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	38 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Asgatdiameter	6 mm
Naaflengte	21,5 mm
Breedte wielkern	20 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	65 Shore D

BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Bestelnummer 00050767
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

