

DURATECH

RK.TOP080X70-Ø47X14

EAN 4031582443103



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●●●

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●●

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Duratech

Tipo Roda

Capacidade de carga a 3 km/h 650 kg

Capacidade de carga estática 1300 kg

Intervalo de temperatura (mínimo) -40 °C

Intervalo de temperatura (Máximo) 80 °C

Peso geral 0,25 kg

RODA

Material do centro da roda Indefinido

Material do piso da roda Polipropileno, macio

Diâmetro 80 mm

Largura do Piso 70 mm

Diâmetro do rolamento de esferas 47 mm

Largura do rolamento de esferas 14 mm

DURATECH

RK.TOP080X70-Ø47X14

EAN 4031582443103



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

