

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604

Numéro de commande 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ○○○○○

Bruit de mouvement ○○○○○

Usure ○○○○○

Résistance à la corrosion ○○○○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit Footmaster

Type Roulette pivotante

Capacité de charge à 3 km/h 100 kg

Plage de température (minimale) -10 °C

Plage de température (maximale) 90 °C

Hauteur 101 mm

Largeur totale 61 mm

Poids 1,546 kg

## ROUE

Roulement Moyeu non usiné

Diamètre 75 mm

Largeur du bandage 30 mm

Largeur du corps de roue 30 mm

## CHAPE

Déport 30 mm

Rayon d'encombrement 68 mm

Diamètre d'encombrement 136 mm

Diamètre du dôme 58 mm

## FIXATION

Longueur de la platine 95 mm

Largeur de la platine 64 mm

Longueur des trous de la platine (minimum) 78 mm

Longueur des trous de la platine (maximum) 45 mm

Largeur des trous de la platine (minimum) 78 mm

Largeur des trous de la platine (maximum) 72 mm

Diamètre des trous de la platine 9 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604

Numéro de commande 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

