ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# DURATECH SILENT

## UOT 125x40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●○○ |
| Шум движения | ●●●●○ |
| Исчезновение | ●●●●○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●○○ |

### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Duratech silent |
| Тип | Колесо |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 300 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 600 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -30 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общий вес | 0,38 kg |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипникдемпфированный |
| Цвет Колесо | Натуральный белый |
| Диаметр | 125 mm |
| Ширина Протектор | 40 mm |
| Диаметр отверстия Ось | 8,4 mm |
| Длина хаба | 45 mm |
| Ширина тела | 40 mm |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH SILENT

## UOT 125x40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058

Номер заказа 00033628

**Чертежи изделия**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH