

ALPHA SMART

3370BOG080P62 TFR

EAN 4031582397826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha smart
Type	Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	280 °C
Totale hoogte	104 mm
Totaal gewicht	0,68 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Kunststof thermoset, hittebestendig
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Droge lagerbus
As	Geschroefd met moer
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	85 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Twee balraces
Offset	44,5 mm
Zwenk radius	84,5 mm
Draaicirkel	169 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	105 mm
Breedte plaat	85 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	77 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	80 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	60 mm
Diameter plaatgat	9 mm

ALPHA SMART

3370BOG080P62 TFR

EAN 4031582397826

TECHNISCHE TEKENINGEN

